

Leica 3D Disto

Tablet & Wi-Fi Anforderungen



- **Betriebssystem**
Windows 7 oder höher.
Nicht unterstützt werden Windows 10 S, RT und modifizierte Versionen
- **Prozessor**
Minimum i3, i5 or i7

Wichtig: ARM 64 basierte Prozessoren wie Microsoft® SQ1™ (eingebaut in **Microsoft® Surface Pro X**) sind **nicht kompatibel** mit der Leica 3D Disto software für Windows®
- **Bildschirm und Auflösung**
Mindestens 1000 x 680 pixels, Desktop oder Touchscreen
- **Wi-Fi und Datenübertragung**
3D Disto mit der Seriennummer 175 oder 177 benötigen einen externen USB - Wi-Fi stick.
Wir empfehlen **TP-Link TL-WN823N**.

3D Disto mit der Seriennummer beginnend mit 176 kann direkt an das im Tablet integrierte Wi-Fi angeschlossen werden.

Ein USB-Port "Typ A" ist der bequemste für den Wi-Fi-Stick und für den Datentransfer.



Bitte verwenden Sie einen Adapter für Tablet mit Mini-USB oder Mikro-USB-Anschluss.

Wichtig: USB-Anschluss und Adapter müssen "On-the-go"-Funktionalität (OTG) beinhalten!

- **Empfohlenes Windows Tablet**
Microsoft Surface Pro 6 – i5, 12", Windows 10 Home oder Professional